

**Kabelschuh
LIR 2,5M6 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9200190000
Typ	LIR 2,5M6 V
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, blau
GTIN (EAN)	4032248410019
VPE	100 Stück

Datenblatt

**Kabelschuh
LIR 2,5M6 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	27,3 mm	Breite	6,2 mm
Nettogewicht	1,12 g		

Verbinder

Anschlussdichte (S1)	0,8 mm	Außendurchmesser (d)	12 mm
Dimension	M 6	Dimension (Bolzen)	M 6
Innendurchmesser (d1)	6,4 mm	Kunststoffkragendurchmesser (D)	4,5 mm
Kunststoffkragenlage (b)	11,3 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001052	ETIM 3.0	EC001052
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-06-07-03
eClass 5.1	27-40-02-04	eClass 6.0	27-40-02-04
eClass 7.0	27-40-02-04		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	isolierter Ringkabelverbinder 2,5 mm ² / M6
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

