

Kabelschuh LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 9200300000 |
| Typ | LIS 1,5M3,5 V |
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, rot |
| GTIN (EAN) | 4032248410125 |
| VPE | 100 Stück |

Datenblatt

**Kabelschuh
LIS 1,5M3,5 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|--------|--------|
| Länge | 21,6 mm | Breite | 5,8 mm |
| Nettogewicht | 0,63 g | | |

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussdichte (S1) | 0,75 mm | Außendurchmesser (d) | 6,4 mm |
| Dimension | M 3,5 | Dimension (Bolzen) | M 3,5 |
| Innendurchmesser (d1) | 3,7 mm | Kunststoffkragendurchmesser (D) | 4 mm |
| Kunststoffkragenlage (b) | 11,3 mm | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm ² | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC001052 | ETIM 3.0 | EC001052 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-06-07-03 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-04 | eClass 6.0 | 27-40-02-04 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-04 | | |

Produkthinweise

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschreibung | isolierter Gabelkabelverbinder 1,5 mm ² / M3,5 |
|---------------------|---|

Zulassungen

Zulassungen

