

Kabelschuh LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9200450000
Typ	LIS 6M10 V
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, gelb
GTIN (EAN)	4032248410293
VPE	100 Stück

Datenblatt

**Kabelschuh
LIS 6M10 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	36,7 mm	Breite	8 mm
Nettogewicht	0,97 g		

Verbinder

Anschlussdichte (S1)	1 mm	Außendurchmesser (d)	18 mm
Dimension	M 10	Dimension (Bolzen)	M 10
Innendurchmesser (d1)	10,5 mm	Kunststoffkragendurchmesser (D)	6,4 mm
Kunststoffkragenlage (b)	13,15 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001052	ETIM 3.0	EC001052
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-06-07-03
eClass 5.1	27-40-02-04	eClass 6.0	27-40-02-04
eClass 7.0	27-40-02-04		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	isolierter Gabelkabelverbinder 6,0 mm ² / M10
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

