

Kabelschuh LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. [9200480000](#)

Typ LIP 6R14 V

Ausführung Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, gelb

GTIN (EAN) 4032248410323

VPE 100 Stück

**Kabelschuh
LIP 6R14 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	28,15 mm	Breite	8 mm
Nettogewicht	1,7 g		

Verbinder

Dimension	14,0 mm	Dimension (Stiftlänge)	14 mm
Kunststoffkragendurchmesser (D)	6,4 mm	Kunststoffkragenlage (b)	14,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001052	ETIM 3.0	EC001052
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-06-07-03
eClass 5.1	27-40-02-04	eClass 6.0	27-40-02-04
eClass 7.0	27-40-02-04		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	isolierter Stiftkabelverbinder 6,0 mm ² L=14 mm
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

