

Kabelschuh LIB 2,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Voll isolierte Stoßverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Best.-Nr. | 9200500000 |
| Typ | LIB 2,5B25 VF |
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410347 |
| VPE | 100 Stück |

Datenblatt

**Kabelschuh
LIB 2,5B25 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| Länge | 26 mm | Breite | 6,2 mm |
| Nettogewicht | 1,38 g | | |

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Dimension | 24,5 mm | Dimension (Stiftlänge) | 24,5 mm |
| Kunststoffkragendurchmesser (D) | 4,3 mm | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm ² | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC001052 | ETIM 3.0 | EC001052 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-06-07-03 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-04 | eClass 6.0 | 27-40-02-04 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-04 | | |

Produkthinweise

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | isolierter Stoßverbinder 2,5 mm ² L=24,5 mm |
|---------------------|--|

Zulassungen

Zulassungen

