

**Kabelschuh
LIF 6F638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit
Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9200570000
Typ	LIF 6F638 R
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, gelb
GTIN (EAN)	4032248410415
VPE	100 Stück

**Kabelschuh
LIF 6F638 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	23,8 mm	Breite	7,7 mm
Nettogewicht	1,64 g		

Verbinder

Dimension	6,3 x 0,8 mm	Dimension (Flachstecker)	6,3 x 0,8 mm
Kunststoffkragendurchmesser (D)	6,8 mm	Kunststoffkragenlage (b)	13 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²
Steckbreite (d2)	4,8 mm	Steckdicke (d3)	0,8 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001052	ETIM 3.0	EC001052
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-06-07-03
eClass 5.1	27-40-02-04	eClass 6.0	27-40-02-04
eClass 7.0	27-40-02-04		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	isolierte Flachsteckhülse 6,0 mm ² / 6,3x0,8
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

