

## Kabelschuh LIF 2,5M638 R

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Isolierte Flachstecker aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200590000</a>                  |
| Typ        | LIF 2,5M638 R                               |
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410439                               |
| VPE        | 100 Stück                                   |

**Kabelschuh  
LIF 2,5M638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |        |        |
|--------------|---------|--------|--------|
| Länge        | 20,8 mm | Breite | 6,3 mm |
| Nettogewicht | 0,7 g   |        |        |

**Verbinder**

|                                  |                     |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Dimension                        | 6,3 x 0,8 mm        | Dimension (Flachstecker)         | 6,3 x 0,8 mm        |
| Kunststoffkragendurchmesser (D)  | 5 mm                | Kunststoffkragenlage (b)         | 10 mm               |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Steckbreite (d2)                 | 6,3 mm              | Steckdicke (d3)                  | 0,8 mm              |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001052    | ETIM 3.0   | EC001052    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-06-07-03 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-04 | eClass 6.0 | 27-40-02-04 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-04 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Flachstecker 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------|--------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen

