

**Kabelschuh  
LIF 6T638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig aus PVC  
mit Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200630000</a>                  |
| Typ        | LIF 6T638 R                                 |
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248410477                               |
| VPE        | 100 Stück                                   |

**Kabelschuh  
LIF 6T638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |        |        |
|--------------|---------|--------|--------|
| Länge        | 23,8 mm | Breite | 8,2 mm |
| Nettogewicht | 2,15 g  |        |        |

**Verbinder**

|                                  |                   |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Dimension                        | 6,3 x 0,8 mm      | Dimension (Flachstecker)         | 6,3 x 0,8 mm      |
| Kunststoffkragendurchmesser (D)  | 6,8 mm            | Kunststoffkragenlage (b)         | 13 mm             |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Steckbreite (d2)                 | 6,3 mm            | Steckdicke (d3)                  | 0,8 mm            |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001052    | ETIM 3.0   | EC001052    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-06-07-03 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-04 | eClass 6.0 | 27-40-02-04 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-04 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Flachsteckhülse mit Abzweig 4,0-6,0 mm <sup>2</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen

