

H1,5/24 XS SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9202870000
Typ	H1,5/24 XS SW
Ausführung	Aderendhülse, 1,5 mm ² , 14,5 mm, Farbcode: Weidmüller, schwarz
GTIN (EAN)	4032248517947
VPE	100 Stück

H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	24 mm	Nettogewicht	0,29 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Kontaktflächenlänge (L2)	14,5 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,8 mm
Kragendurchmesser (D2)	6,8 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe schwarz
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

