

H 4,0/20 DS GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine BestelldatenBest.-Nr. [9203630000](#)

Typ H 4,0/20 DS GR

Ausführung Aderendhülse, 4 mm², 12 mm, Farbcode:
sonstige, grau

GTIN (EAN) 4032248565078

VPE 500 Stück

H 4,0/20 DS GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	20 mm	Nettogewicht	0,26 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,9 mm
Kragendurchmesser (D2)	4,7 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe grau
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

