THM
THM EL VIN 24 WS 3L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Kennzeichnung maßgeschneidert: EL
Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblöcken.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM EL VIN 24 WS 3L 30M
Best.-Nr.	1105550000
Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 24, weiß
GTIN (EAN)	4032248880768
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

THM
THM EL VIN 24 WS 3L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	30.000 mm	Länge (inch)	1.181,1 inch
Höhe	24 mm	Höhe (inch)	0,945 inch
Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Nettogewicht	380 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	1	Anzahl je Rolle	1
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Ausführung	Endlos, selbstklebend
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
Farbe	weiß	Halogene	Ja
Kleber	Polyacrylatkleber	Länge	30.000 mm
Werkstoff	Vinylfilm	Zulassung nach UL 969	Nein

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM EL VIN 24 WS 3L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen