

**THM
THM WO 24.5/62 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM WO 24.5/62 WS
Best.-Nr.	1109130000
Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248885534
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

THM THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	62 mm	Breite (inch)	2,441 inch
Höhe	24,5 mm	Höhe (inch)	0,965 inch
Tiefe	0,025 mm	Tiefe (inch)	0,001 inch
Nettogewicht	557 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	2.500	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Breite	62 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Kleber	Polyacrylatkleber	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Schriftfeldgröße	19.05 x 24.5 mm	Werkstoff	Polyesterfilm
Zulassung nach UL 969	Ja		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	150 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm²	Leiteraußendurchmesser	6.1 - 13.7 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	13,7 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	6,1 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Engineering-Daten	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

