THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn,auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW
Best.-Nr.	1110610000
Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248885978
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	95,2 mm	Breite (inch)	3,748 inch
Höhe	25,4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Tiefe	0,065 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Nettogewicht	557 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	1.000	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Breite	95,2 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
Farbe	weiß	Halogene	Ja
Kleber	Polyacrylatkleber	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Schriftfeldgröße	25.4 x 25.4 mm	Werkstoff	Vinylfilm
Zulassung nach UL 969	Ja		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	400 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm²	Leiteraußendurchmesser	8.1 - 22.3 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	22,3 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	8,1 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP

THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

