

RAFIX 22 FS⁺ - Wahlschalter beleuchtbar, Bund rund**1.30.272.102/2200**

Weitere Farben der Drehgriffmarkierung auf Anfrage.

**Approbationen**

TÜV	IEC 60947-5-x, 60904, 60073
CURUS	UL 508,C22.2 No. 14-M91
CCC	CCC in Vorbereitung

Allgemein

Betätiger	Drehgriff
Drehgriffmarkierung	transluszent weiß
Frontringfarbe	silbermetallic
Bundform	rund

Einbaumaße

Bundmaß	ø 29,8 mm
Bauhöhe	22,24 mm
Einbautiefe	9,2 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	30 x 30 mm
Bunddurchmesser	29,8 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Kontaktfunktion	rastend
Beleuchtbarkeit	ja
Drehwinkel	1 x 90°, Form L

Mechanische Kennwerte

Betätigungsmoment max.	1,5 Nm
------------------------	--------

Sonstige Angaben

Lebensdauer	500.000 tastend / 300.000 rastend Zyklus
B10 Wert	650.000 tastend / 400.000 rastend Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel	IEC 600 68-2-11

