

RAFIX 22 FS⁺ - Leuchtvorsatz, Bund rund, beschriftbar**1.74.508.001/2200****Approbationen**

TÜV	IEC 60947-5-x, 60904, 60073
CURUS	UL 508,C22.2 No. 14-M91
CCC	CCC in Vorbereitung

Allgemein

Blendenform	flache Blende
Blendenfarbe	transluzent weiß
Bundform	rund

Einbaumaße

Bundmaß	siehe Potentiometer mm
Bauhöhe	9,7 mm
Einbautiefe	9,2 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	30 x 30 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Beleuchtbarkeit	ja

Mechanische Kennwerte

Anschlagfestigkeit min.	100 N
-------------------------	-------

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel	IEC 600 68-2-11

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

