



## OD 2940



Produktbezeichnung	Obst-Dörrautomat
Farbe / Material	weiß
Leistung	ca. 250 W
Abmessungen	330 x 201 x 335 mm (B x H x T)
EAN-Nr.	4008146294006

- zum Trocknen von Früchten, Gemüse und Kräutern
- 5 stapelbare Aufsätze, auch einzeln verwendbar
- maximale Temperaturen: ca. 85 °C (unten), ca. 70 °C (oben)
- Kunststoffgehäuse
- Aufsätze in zwei Höhen verstellbar
- Motor mit Lüfterflügel
- Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
- Klarsichtdeckel
- große Dörrfläche, Ø der Aufsätze ca. 31 cm