

Digitales Einstichthermometer „Thermo Jack PRO“



30.1050

- **Klappthermometer im Taschenformat**
- **Einstechfühler 110 mm**
- **Einfache Temperaturmessung von Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen**
- **Umschaltbar °C/°F**
- **Wasserdicht IP65**
- **Abschaltautomatik**
- **Gemäß HACCP und EN 13485**

Technische Angaben

Messbereich	-50...+350°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	± 0,5°C (von -30...+150°C) ansonsten ± 1 °C
Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr
Batterie	1 x CR2032 Knopfzelle
Abmessungen	150 x 40 x 20 mm
Gewicht	77 g
Zubehör	Batterie Bedienungsanleitung