

## Hand- und Fußpflegegerät MPS

40 15588 85126 1

- Hochwertige und langlebige Saphir-Schleifkörper
- Für Diabetiker geeignet
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar



4 verschiedene Ansatzteile



### FUNKTION/ANWENDUNG

- Hochwertige und langlebige Saphir-Schleifkörper
- Für Diabetiker geeignet
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut, Hornhaut und Hühneraugen
- Drehrichtung umschaltbar – Links-/Rechtslauf
- Mit 4 Ansatzteilen für verschiedene Anwendungsgebiete
- Praktische Aufbewahrungstasche

### LIEFERUMFANG

- Hand- und Fußpflegegerät MPS
- Aufbewahrungstasche
- 4 Ansatzteile:
  - Filzkegel (Art.-Nr. 85001)
  - Saphirkegel grob (Art.-Nr. 85003)
  - Saphirscheibe fein (Art.-Nr. 85004)
  - Flammenfräser (Art.-Nr. 85011)

### TECHNISCHE DATEN

- Größe: 15 x 4 x 4 cm
- Gewicht: 130 g
- 1600–5000 U/min, 230 V / 50 Hz

### LOGISTISCHE DATEN

- Art.-Nr. 85126
- EAN-Nr. 40 15588 85126 1

#### Display-Karton

- 1
- 23 x 6,5 x 15 cm
- 0,64 kg

#### Verpackungseinheit

- 4
- 30,3 x 23,5 x 17,5 cm
- 3,1 kg

#### Menge

- je 20' Container: 11088
- je 40' Container: 22680
- je 40' HQ Container: 26280