



Kontaktgrill PC-KG 1029

- Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- Barbecue-Grill – 180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche
- 2000 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Zentrale Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
- Stufenlos regelbarer Thermostat
- Kurze Garzeiten
- Antihaftbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
- Grillplatten zur leichten Reinigung entnehmbar
- Großer, wärmeisolierter Griff mit Soft-Touch Einlage
- Ein-/Ausschalter
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Temperatur "Ready"-Anzeige
- Große Grillflächen: 23 x 29 cm
- Vielseitige Nutzung für z. B. Panini, Steaks, Fisch, Gemüse, Eier oder Süßspeisen
- Spannungsversorgung: 230-240 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 2000 W

2000 Watt

Edelstahlgehäuse

Stufenlos regelbarer
Thermostat

Grillplatten zur leichten
Reinigung entnehmbar



180° Öffnung ermöglicht das
Grillen auf großer Fläche

Farbe: Edelstahl
 Artikel-Nr.: 501 029
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 102 918
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 227 840
 VE: 2 Stück
 Palette:
 20"/40"/HQ Container: 916 / 1870 / 2114

Abmessungen (ca. B x H x T) und Gewicht
 Gerät: 340 x 145 x 320 mm; 3,6 kg
 Verkaufskarton:

Lieferbar ab: Anfang September 2012

ProfiCook
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen/Germany
 Fon +49 (0) 21 52 / 89 98 0
 Fax +49 (0) 21 52 / 89 98 911
 servicecenter@proficook.de
 www.proficook.de