



Volumen- & Lockenstyler HS 3120

Produktdaten

- 400 Watt Leistung
- Kühlstufe für langanhaltendes Styling
- 2 Temperatur-/Gebläsestufen
- Zwei Rundbürsten: Ø 16 mm und Ø 19 für Volumen, Locken und Wellen
- Ausroll-Automatik der Aufsätze:
 - Die Bürste wird ausgekoppelt und kann aus der gelockten Haarsträhne herausgerollt werden
- Auch geeignet für lange Haare
- Drehbares Kabelgelenk
- Lufteinlassgitter
- Farbe: schwarz Hochglanz / procon silber



Rundbürsten: Ø 16 mm und Ø 19 mm



Artikelnummer	HS 3120
Bestellnummer	GMN 3000
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833627531
UVP	