



Erstaunlich leistungsstark
Akkulaufzeit 1,0
Handlichkeit/Zubehör 1,0

ETW TESTMAGAZIN - URTEIL	
Grundig Handstaubsauger VCH 6130	
GUT	88,2 %
Im Test: 6 Akku-Handsauger (nass & trocken)	Heft 11/2013
Testurteile: 5x gut, 1x befriedigend	
„Problemlose Entfernung grober und feiner Schmutzpartikel“	
„Nahezu restloses Entfernen von Flüssigkeiten“	
„Umfangreiches Zubehör“	



Wet & Dry Handstaubsauger VCH 6130

Produktdaten

- Flexibel einsetzbar durch kabellose Handhabung
- **Saugt Trockenschmutz** (max. 500 ml) **oder Flüssigkeiten** (max. 150 ml) – ideal auch zum Entfernen von Verschmutzungen rund um die Küche, selbst verschüttete Flüssigkeiten können mit dem speziellen Nassaufsatz mühelos beseitigt werden
- **Extra zuschaltbares LED Licht** zum besseren Ausleuchten des zu saugenden Bereiches
- **Einfaches und hygienisches Leeren des Auffangbehälters**
- 7,2 V NiMH Akkus für hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Bis zu 10 Minuten kabellose Betriebszeit
- 14 Stunden Ladezeit
- Ladeanzeige: leuchtet blau während des Ladens, erlischt, wenn die Akkus vollständig geladen sind
- Fugendüse für schwer zugängliche Ritzen und Ecken
- Düse zum Aufsaugen von Flüssigkeiten
- Bürstenaufsatz für Textiloberflächen, Möbel, Sockelleisten oder Bilderrahmen
- 2 waschbare Schwammfilter
- Wandhalterung (inkl. Schrauben)
- Netzadapter
- 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche
- Farbe: Schwarz / Silber



Einfaches Entleeren



Fugendüse



Zubehör



4 013833 627395

Artikelnummer	VCH 6130
Bestellnummer	GMN 2000
Verpackungseinheit	4
EAN-Code	4013833627395
UVP*	

* Unverbindliche Preisempfehlung der Grundig Intermedia GmbH