

Art.-Nr.: 10302


2AA LÖTKOLBEN



ST 10302

MOBILER LÖTKOLBEN

Erhältliches Zubehör:



Art.-Nr.: 10354
BRENNSPITZE



Art.-Nr.: 10351
LÖTSPITZE



Art.-Nr.: 10359
5x SCHNEIDRAHT

Plug and Start System: Einfach Spitzen am Basisgerät umstecken und los geht's. Handlich und einfach zu bedienen. Sekundenschnelle Aufheizzeit durch das integrierte Heizelement. Durch die verschiedenen erhältlichen Spitzen in vielen Gebieten einsetzbar.

Wird mit zwei herkömmlichen 2AA Mignon Zellen betrieben. Funktionsanzeige durch LED.

Technische Daten:

- 3V durch 2 Mignon Zellen AA
- Max. Lötspitzentemperatur 370°

Inhalt:

- ST 103 Basisgerät 2AA
- ST 103 Lötspitze mit integriertem Heizelement „bleistiftform“
- Bedienungsanleitung

Lieferung erfolgt ohne Batterien!
2 Stück x 1,5V Typ AA erforderlich

STAR TEC PRODUCTS

Hützelstr. 18 / 20

D - 28329 Bremen / Germany

Tel.: +49 - (0) 421 - 467-6934

Fax: +49 - (0) 421 - 467-5517

