

Art.-Nr.: 10602


4AA LÖTKOLBEN



ST 10602

MOBILER LÖTKOLBEN

Erhältliches Zubehör:




Art.-Nr.: 10654
BRENNSPITZE



Art.-Nr.: 10651
LÖTSPITZE



Art.-Nr.: 10659
5x SCHNEIDDRAHT



Art.-Nr.: 10659
HARTSCHAUMSCHNEIDE

Plug and Start System: Einfach Spitzen am Basisgerät umstecken und los geht's. Handlich und einfach zu bedienen. Sekundenschnelle Aufheizzeit durch das integrierte Heizelement. Durch die verschiedenen erhältlichen Spitzen in vielen Gebieten einsetzbar. Wird mit vier herkömmlichen AA Mignon Zellen betrieben. Funktionsanzeige durch LED.

Technische Daten:

- 6V durch 4 Mignon Zellen AA
- Max. Lötspitzentemperatur 430 °c

Inhalt:

- ST 106 Basisgerät 4AA
- ST 106 Lötspitze mit integriertem Heizelement „bleistiftform“
- Bedienungsanleitung

*Lieferung erfolgt ohne Batterien!
4 Stück x 1,5V Typ AA erforderlich*

STAR TEC PRODUCTS

Hützelstr. 18 / 20

D - 28329 Bremen / Germany

Tel.: +49 - (0) 421 - 467-6934

Fax: +49 - (0) 421 - 467-5517

