



Jahre Garantie*

ANSMANN Powerline 4 Light

Tisch-Ladegerät für 1-4 Micro AAA / Mignon AA Akkus oder ein USB-Gerät

Features

- Intelligentes Ladegerät mit LCD Anzeige
- Inklusive USB-Ladebuchse (Ausgang: 5V / 1A)
- Für 1-4 Mignon/Micro Akkus (NiMH/NiCd) oder USB Geräte
- Einzelschachtüberwachung
- Anzeige von Akkuspannung in Volt und Ladestatus in %
- Mehrfacher Überladeschutz pro Akku und automatische Abschaltung (-dU)
- Ladestrom für Rundzellen: 450mA
- Impulserhaltungsladung
- Akku-Defekt-Erkennung
- Verpolschutz



Einzelschachtüberwachung



Überladeschutz



LCD-Anzeige



Akku-Defekterkennung



Automatische Abschaltung



Artikelnummer: 1001-0011
Lieferumfang: Powerline 4 Light, Netzteil 1,8m, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85044055900
Verpackungseinheit: 4 (230 × 195 × 280 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	100 - 240V AC
Weltweit einsetzbar	Ja
Ladbare Zellchemie	Nickel-Metallhydrid
Ladbare Zellen	Micro AAA / Mignon AA / USB
Ladestrom AAA	450mA (1-4)
Ladestrom AA	450mA (1-4)
Ladestrom USB	1000mA (1)
Mikroprozessorsteuerung	Ja
Sicherheitstimer	Ja
LCD Anzeige	Ja
Einzelschachtüberwachung	Ja
Überladeschutz	Ja
Akku-Defekterkennung	Ja
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	0 - 25 °C
Lagertemperatur	-25 - 70 °C