



Jahre Garantie*

ANSMANN Powerline 2

Steckerladegerät für 1-2 9V E-Block NiMH Akkus mit 8.4V Nennspannung

Features

- Intelligentes Ladegerät für 1-2 9V E-Block NiMH Akkus mit 8.4V Nennspannung
- Automatischer Ladebeginn nach Kontaktierung eines Akkus
- Microcontrollerüberwachte Ladesteuerung
- Mehrfacher Überladeschutz durch Spannungsüberwachung (-dU) und Sicherheitstimer
- Akku-Voll-Erkennung und automatische Umschaltung auf Impulserhaltungsladung
- Einzelschachtüberwachung (getrennte Aufladung für jeden Akku)
- Verpolschutz
- Akku-Defekt-Erkennung
- Anzeige des Akku-Status durch mehrfarbige LED pro Ladeschacht
- Weltweit (100V-240V AC / 50-60Hz) einsetzbar
- 3 Jahre Garantie



Einzelschachtüberwachung



Ultraschnelles Laden



Automatische Abschaltung



Akku-Defekterkennung



Artikelnummer: 5107043
 Lieferumfang: Powerline 2, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85044055900
 Verpackungseinheit: 10 (380 × 350 × 110 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	100 - 240V AC
Weltweit einsetzbar	Ja
Ladbare Zellchemie	Nickel-Metallhydrid
Ladbare Zellen	9V E-Block
Ladestrom E	2× 70mA
Mikroprozessorsteuerung	Ja
Sicherheitstimer	Ja
Einzelschachtüberwachung	Ja
Überladeschutz	Ja
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	0 - 30 °C
Lagertemperatur	-10 - 70 °C