



Philips MiniVac
Handstaubsauger

Zuhause & im Auto
12 V



FC6149/01

Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis

Ohne Beutel, mit zyklonischem Luftstrom und aerodynamischer Düse

Genießen Sie ein besseres Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken Philips Akkusauger 12 V für Haus und Auto. Der Zwei-Stufen-Zentrifugal-Luftstrom ohne Beutel garantiert lang anhaltende Leistungsfähigkeit, während das Design mit aerodynamischer Düse eine hervorragende Staubaufnahme sicherstellt.

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme

Optimale Filterung

- 2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

Garantiert leistungsstark

- Leistungsstarke 12 V NiMH-Akkus für dauerhafte Leistung

Ideal für die Reinigung Ihres Autos

- Große Auswahl an Zubehör für alle Zwecke
- Autostecker für unbegrenzte Laufzeit
- Aufbewahrungstasche zur Aufbewahrung in Ihrem Auto

Einfache Anwendung

- Runder Griff für optimale Handhabung
- Ladestation mit Zubehörhalter

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Design mit aerodynamischer Düse



Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.

2-stufig, ohne Beutel, zyklonisch



Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

Leistungsstarke 12 V NiMH-Akkus



Die leistungsfähigen, lange haltbaren Nickel-Metalhydrid-Akkus* (NiMH) des Philips MiniVac haben keinen Memory-Effekt. Dieser Effekt würde bewirken, dass sich über die Zeit die Leistungsfähigkeit des Akkus und somit auch die Laufzeit verringert. Dieser Akkusauger mit NiMH-Akkus stellt daher im Gegensatz zu Produkten mit den üblichen Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) mit Memory-Effekt eine längere Leistungsdauer sicher.

Ladestation



Sie können den Philips MiniVac bequem in einer Ladestation aufbewahren, die an der Wand montiert ist oder auf dem Tisch steht. So ist der MiniVac mit seinen leistungsstarken

wiederaufladbaren Batterien jederzeit einsatzbereit.

Reinigen Sie alle Bereiche Ihres Autos



Der Philips MiniVac Heim & Auto ist ideal zum Reinigen Ihres Autos geeignet, da er mit einem Autostecker ausgestattet ist und selbst die schwierigsten Bereiche Ihres Autos erreichen kann, ohne dass Sie den MiniVac immer wieder aufladen müssen. Dadurch ist er immer einsatzbereit!

Praktischer Griff



Der Philips Akkusauger ist mit einem runden Griff ausgestattet, mit dem das Gerät optimal in der Hand liegt. So können Sie den Akkusauger beliebig greifen. Die Gummibeschichtung ist weich und verleiht Ihnen optimalen Halt.

Daten

Design

- Farbe: Tiefschwarz mit orangefarbenen Akzenten
- Designeigenschaften: Transparente Staubkammer

Leistung

- Laufzeit: 11 Minute(n)
- Geräuschpegel (Lc IEC): 81 dB
- Luftwirbel (max.): 840 l/min
- Aufnahmeleistung (max.): 120 W
- Saugleistung (max.): 22 W
- Saugkraft (max.): 4,2 kPa
- Akkuspannung: 12 V
- Ladezeit: 16 - 18 Stunde(n)

Filterung

- Filtersystem: 2-Stufen-Zyklon-System
- Staubaufnahmekapazität: 0,5 l

Verwendbarkeit

- Spezialfunktionen: Ladekontrollanzeige, Soft-Touch-Griff

Düsen und Zubehör

- Weiteres Zubehör: Ladestation



Ausstellungsdatum
2013-01-17

Version: 5.1.1

EAN: 08 71010 35880 47

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com