



Philips Avance Collection  
Küchenmaschine

**1.300 W**

Kompaktes 4-in-1-Design  
3,4 l Schüssel  
Automatische Bedienung auf  
Knopfdruck



HR7778/00

## Maximale Rezept-Vielfältigkeit, minimaler Aufwand

Bereiten Sie selbstgemachte Brote, Kuchen, Getränke und mehr zu

Diese Küchenmaschine aus der Philips Avance-Kollektion ist Ihr neuer Partner in der Küche. Durch den neuen innovativen Metallknethaken, einen leistungsstarken 1300-Watt-Motor und eine Teigknetaste, war es noch nie so leicht, Brot zu backen.

### Es ist jetzt so einfach, hausgemachtes Brot und Kuchen zu backen

- Metallquirl mit zwei Schneebesen für Sahne und Eiweiß
- Metallknethaken für perfekten Brotteig
- Messereinheit zum Mixen und Vermengen von Kuchenteig

### Problemlose Leistungssteuerung und Geschwindigkeitsregulierung

- PowerChop-Technologie für eine optimale Leistung beim Zerkleinern
- Vorprogrammierte Tasten für Kneten, Schlagen und Eis-Crush

### Leichte Verarbeitung und müheloses Reinigen

- 18 cm XXL-Scheiben für eine schnellere Verarbeitung aller Zutaten
- Spülmaschinenfestes Zubehör
- Schüssel mit 3,4 l und Mixbecher mit 2,2 l für große Portionen

### Sorgfältig ausgewählte Zubehörteile für die besten Ergebnisse

- Vier zusätzl. Funktionsscheiben aus Edelstahl enthalten
- Zitruspresse und Zentrifugal-Entsafter für sechs Gläser mit Metallsieb

## Besonderheiten

### Metallquirl mit zwei Schneebesens



Zwei metallene Drahtquirls und eine vorprogrammierte Taste sorgen für schaumig geschlagenes Eiweiß (bis zu 600 % Volumenzunahme) und perfekte Schlagsahne (bis zu 200 % Volumenzunahme) – nie war es leichter, köstliche Nachtische herzustellen!

### Innovativer Metallknethaken



Mithilfe des starken Motors bildet dieser Metallknethaken schnell eine glatte Teigkugel aus Ihren Zutaten. Nachdem ein fester Teig hergestellt ist, bearbeitet der innovative Knethaken den Teig mit der richtigen Kraft, um leckeres Brot zu backen.

### Messereinheit

Messereinheit zum Mixen und Vermengen von Kuchenteig


### PowerChop



**PowerChop**

Die PowerChop-Technologie ist eine Kombination aus Klingeform, Schneidewinkel und Innenbehälter, die eine optimale Leistung beim Zerkleinern von weichen und harten Lebensmitteln ermöglicht. Sie ist auch perfekt zum Zubereiten von Pürees und Mixen von Kuchenteig!

### Automatische Bedienung auf Knopfdruck



Zusätzlich zu den 12 manuellen Geschwindigkeitsstufen und dem Impulsmodus verfügt die Avance-Küchenmaschine über 3 vorprogrammierte Tasten. Um sie auszuwählen, drehen Sie die Wahltasten einfach in die Position "ON", und drücken Sie die vorprogrammierte Taste. Der Motor stellt dann automatisch die richtige Geschwindigkeit und die automatische Impulsfunktion für die besten Ergebnisse ein.

### XXL-Scheiben für schnellere Verarbeitung

Dank der XXL-Scheiben (18 cm) bietet die Philips Küchenmaschine eine schnellere Leistung, wodurch Sie Zeit und Aufwand beim Kochen sparen.

### Spülmaschinenfestes Zubehör



Das gesamte mitgelieferte Zubehör der Philips Küchenmaschine ist spülmaschinenfest.

### Schüssel mit 3,4 l/Standmixer mit 2,2 l



Die XL-Schüssel ermöglicht es, große Mengen an Lebensmitteln auf einmal zu verarbeiten, z. B. bis zu 7 Portionen Suppe, 7 Eiweiß oder 1,7 kg Teig. Zusätzlich kann der 2,2 l Mixer bis zu 5 Portionen Smoothies auf einmal mixen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Zubehör

- Verstellbare Schneidescheibe: 1 bis 7 mm
- Heber
- Entsafter: Zentrifugal-Entsafter für sechs Gläser mit Metallsieb
- Mixbecher
- Zitruspresse
- Quirl mit zwei Schneebesens
- Metallknethaken
- Drehbare Scheibe: Schneiden/Raspeln (grob/fein)
- S-Messer aus Edelstahl

## Designspezifikationen

- Gehäuse: Edelstahl
- Geschwindigkeitsschalter: ABS
- Stopfer: ABS
- Scheiben, Schneidmesser: Edelstahl
- Knethaken: POM und Metall
- Zitruspresse: PP
- Schüssel mit Deckel: SAN
- Messerhalterung, Quirl und Rührwerk: POM
- S-Messer Messer, Metallscheiben: Edelstahl

## Allgemeine Spezifikationen

- Geschwindigkeiten: 12 + Impulsfunktion
- Kabellänge: 1 m

- Funktionen: 30+
- 3 voreingestellte Tasten
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Anti-Rutsch-Füße
- Fassungsvermögen Mixbecher: 1,5 l
- Fassungsvermögen Schüssel: 3,4 l
- Max. Fassungsvermögen Schüssel: 2,4 l (fest/flüssig)
- Max. Fassungsvermögen Schüssel: 1000 g (Mehl)
- U/min von Mixer und Mühle (max.): Bis zu 20000 Umdrehungen pro Minute
- U/min von Mixer und Mühle (min.): Bis zu 6500 Umdrehungen pro Minute
- U/min Schüssel (max.): Bis zu 1700 Umdrehungen pro Minute
- U/min Schüssel (min.): Bis zu 575 Umdrehungen pro Minute
- Hauptgerät mit Schüssel: 289 x 254 x 436 mm
- Fassungsvermögen des Mixbechers: 2,2 l

## Technische Daten

- Leistung: 1300 W
- Spannung: 220 – 240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Sicherheit: Deckel- und Schüsselerkennung, mechanische Bremse (1,5 s)
- Kabellänge: 1,2 m



Ausstellungsdatum  
2014-12-05

Version: 20.2.1

EAN: 08 71010 35675 92

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Optionale Zubehörteile sind nicht in allen Ländern verfügbar.