

# LED-Begrenzungsleuchte Rot 12/24 V

LED-Beleuchtung Art.95680

Umrissleuchten sind bei Anhängern ab einer Breite von 210 cm Pflicht und ab 180 cm erlaubt.

## Eckdaten

- Mit Rückstrahler / Reflektor
- Für den Straßenverkehr zugelassen
- Anschlusskabel 200 mm
- Stromverbrauch: 12 V 0,4 W / 24 V 0,8 W
- Schutzklasse: IP66
- Betriebsspannung 12/24 V
- Bauart Umrissleuchte
- Farbe Rot
- Abm. (Ø x T) 61 mm x 26 mm
- Inhalt 1 St.
- Leuchtmittel-Typ LED

