

# LED Light-Bar Arbeitslicht 9-32 Volt

## LED-Arbeitsscheinwerfer Art.95061

Extrem heller LED Light-Bar für perfektes Arbeitslicht am Fahrzeug (Schlepper, Stapler, LKW...). Das stoßfeste Aluminiumgehäuse ist vollkommen Staub und wasserdicht. Einfache Montage und lange Lebensdauer zeichnen den wartungsfreien LED Strahler aus.

## Eckdaten

- 5 Hochleistungs LEDs
- Aluminium / Stahl - Gehäuse
- Lichtscheibe aus Kunststoff PMMA
- Leuchtwinkel: 60 °
- Stromverbrauch: 1,25 A(12 V) / 0,625 A (24 V)
- Schutzklasse: IP67
- Kabellänge: 220 mm.
- Betriebsspannung 10 bis 30 V
- Lichtstrom pro Lichtquelle 2500 lm
- Abm. (B x H x T) 110 x 110 x 40 mm
- Lichtfarbe 6000 K
- Leistung 15 W
- Leuchtmittel-Typ 5 LEDs

