


**Datenblatt für PRUEF 1600 Au schwarz/black**

Artikelnummer: 975017700



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 975 017-700
<b>Beschreibung:</b>	Prüfspitze mit trittfester Isolierhülse und schlanker Edelstahlspitze. 2 mm Anschlussbuchse aus Messing vergoldet, steckbar mit 2 mm Sicherheitsmessleitung MVL S WS. Mit der Prüfspitze können Isolier- und Oxidschichten durchstoßen werden.
<b>Typ:</b>	PRUEF 1600 Au schwarz/black
<b>System:</b>	2mm Sicherheitssystem
<b>Bestellnummer:</b>	975 017-700
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie nach IEC 61010:</b>	CAT III
<b>Norm:</b>	IEC 61010
<b>Stiftdurchmesser:</b>	1,4 mm
<b>Kontaktart:</b>	ungefederte Spitze
<b>Anschlussart:</b>	2 mm Buchse (ungefedert)
<b>Bemessungsspannung:</b>	AC/DC 1000 V
<b>Durchgangswiderstand:</b>	20 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Spitze: Edelstahl Buchse: Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Spitze: Rhodium Buchse: Gold
<b>Gehäusematerial:</b>	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +70 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse (Grundmaterial):</b>	UL 94 V - 2
<b>Zeichnung</b>	

