


Datenblatt für PRUEF 1610 FT Au schwarz/black
Artikelnummer: 975018700


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 975 018-700
Beschreibung:	Prüfspitze mit trittfester Isolierhülse und schlanker, federnder Edelstahlspitze. 2 mm Anschlussbuchse aus Messing vergoldet, steckbar mit 2 mm Sicherheitsmessleitung MVL S WS. Mit der Prüfspitze können Isolier- und Oxidschichten durchstoßen werden.
Typ:	PRUEF 1610 FT Au schwarz/black
System:	2mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	975 018-700
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Messkategorie nach IEC 61010:	CAT II
Norm:	IEC 61010
Stiftdurchmesser:	0,75 mm
Kontaktart:	gefederte Spitze
Anschlussart:	2 mm Buchse (ungefedert)
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	10 A
Derating Kurve beachten!	
Durchgangswiderstand:	20 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Spitze: Eelstahl Buchse: Messing
Kontaktflächenmaterial:	Spitze: Rhodium Buchse: Gold
Gehäusematerial:	PA
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse (Grundmaterial):	UL 94 V - 2
Zeichnung	

