



**Datenblatt für KLEPS 2 BU**  
**Artikelnummer: 973501101**


<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Bestellnummer: 973 501-101</b>
<b>Beschreibung:</b>	Miniatur-Klemmprüfspitze mit Buchsensteckanschluss 2 mm Durchmesser. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vergoldet. Kontakthaken aus vergoldeter Federbronze für Drähte bis max. 2 mm Durchmesser. Zum Aufstecken auf Wire-Wrap Pfosten bis max. 1x1 mm geeignet.
<b>Typ:</b>	KLEPS 2 BU rot / red
<b>System:</b>	2mm System
<b>Bestellnummer:</b>	973 501-101
<b>Klemmbereich:</b>	max. Ø 2 mm
<b>Klemmart:</b>	Kontakthaken
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie nach IEC 61010:</b>	CAT I
<b>Norm:</b>	IEC 61010
<b>Anschlussart:</b>	2 mm Buchse (gefedert)
<b>Bemessungsspannung:</b>	30 VAC / 60 VDC
<b>Bemessungsstrom:</b>	6 A
<a href="#">Derating Kurve beachten!</a>	
<b>Durchgangswiderstand:</b>	10 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Kontakthaken: Bronze Kontaktfeder: Kupfer - Beryllium
<b>Kontaktoberflächenmaterial:</b>	Gold
<b>Gehäusematerial:</b>	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +100 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse (Grundmaterial):</b>	UL 94 V - 2
<b>Zeichnung</b>	

