

Mini-Seitenschneider

ohne Wate für weiche Drähte bis Ø 1,0 mm 18 AWG

Art.-Nr.

3-0641

völlig ohne Wate (Schnitt komplett bündig)

Merkmale

Schneidwert weich/mittel/hart/piano Ø in mm: 1,0/0/0/0

Kopfbreite 10 mm

Schneidenlänge 10 mm

Material Werkzeugstahl (HRC 56-58)

Oberfläche brüniert

1-Komponenten Kunststoff-Griff rutschfest

Gesamtlänge 135 mm

Gewicht 70 g



Anwendung und Technik

Elektronik Seitenschneider eignet sich für weiche Drähte, wie Kupfer oder ähnliche unbeschichtete Drähte, bis Ø 1,0 mm / 18 AWG. Als Miniseitenschneider, mit sehr spitzen und leicht gebogenen Schneiden, erreicht er feine Drähte auf engsten Raum.

Die Schneiden sind ohne Schneidwate geschliffen und hinterlassen am Draht einen bündigen Schnitt. Bitte beachten Sie, dass die Schneiden für weiche Drähte ausgelegt sind, zu feste Drähte oder Nägel beschädigen die Schneidwate. Die Zange ist aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt, mit einer brünierten Oberfläche. Die ergonomisch geformten Handgriffe sind aus stabilem Kunststoff.