
ESD SMD Pinzette 140 mm Form SS Edelstahl, ableitfähig

Art.-Nr.	5-073-13
Bezeichnung	ESD SMD Pinzette 140 mm Form SS Edelstahl, ableitfähig
Anwendung	Bestückungspinzette, SMD/THT, Präzisionspinzette
Spezifikation	glatte Greifflächen
Material	Edelstahl
Oberfläche/Beschichtung	ESD pulverbeschichtet
Eigenschaften	rostfrei, antimagnetisch, säurebeständig, ableitfähig
Oberflächenwiderstand	10^6 bis 10^9 Ohm
Form	NG: Normale Spitzen gerade
Icon Nr.	NG1

Maße und Gewicht

A = 53 mm
B = 0.2 mm
C = 0.4 mm





Gesamtlänge 140 mm
Gewicht 13 g

Anwendung und Technik

Pinzetten für die SMD/THT-Technik.

Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig).

BERNSTEIN
Werkzeugfabrik Steinrücke GmbH
Industriehof Trecknase 1
Germany 42897 Remscheid
Telefon: 00 49 (0) 2191 96 50-0
www.bernstein-werkzeuge.de
verkauf@bernstein-werkzeuge.de
sales@bernstein-tools.de