

Artikel-Nr.: 7-515	Artikelbezeichnung: Fühlerlehre 20 Blatt
--------------------	--

**Zulässige Dickenabweichungen [mm]**

Nenndicke [mm]	Abweichung max. [mm]
0,02 - < 0,10	+/- 0,004
0,10 - < 0,16	+/- 0,005
0,16 - < 0,20	+/- 0,006
0,20 - < 0,25	+/- 0,007
0,25 - < 0,30	+/- 0,008
0,30 - < 0,40	+/- 0,009
0,40 - < 0,50	+/- 0,011
0,50 - < 0,60	+/- 0,014
0,60 - < 0,80	+/- 0,017
0,80 - < 1,00	+/- 0,020
1,00 - < 1,25	+/- 0,035
1,25 - < 1,60	+/- 0,040
1,60 - < 2,00	+/- 0,045
2,00	+/- 0,050