



| | |
|---|---|
| 3 Schutzkontaktsteckdosen, 35° | 3 Schuko sockets, 35° |
| Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Weiß | Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, White |
| Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar, geschraubt (einweg), Innenverdrahtung ohne Euroklemme | Connection: <ul style="list-style-type: none"> Non-rewireable, screwed (one-way), inside wiring without euro terminal |
| Leitung: <ul style="list-style-type: none"> 1,5m, weiß H05VV-F 3G1,5mm² | Cable: <ul style="list-style-type: none"> 1,5m, white H05VV-F 3G1,5mm² |
| Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> Polypropylen (PP), Glühdraht-Prüfung bis 850°C; | Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> Polypropylene (PP), Glow wire resistant up to 850°C |
| Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Bachmann Polybeutel und Header Mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 | Packing: <ul style="list-style-type: none"> Polybag with Bachmann printing and header With Bachmann Item no. and bar code 13 |
| Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste | Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet |
| Garantie: <ul style="list-style-type: none"> 2 Jahre | Warranty: <ul style="list-style-type: none"> 2 Years |