



STECKERBINDER



### 6,3 mm Klinenstecker mit verdrehgesichertem Massivpin mit Goldtip

Vollmetallgehäuse in Silbermatt-Finish (velvet chrome) mit transparentem Ring für Ihre individuelle Beschriftung.

Max. Kabel-Ø 7,8 mm. Mit Spannzangen-Zugentlastung.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. mono	BESTELL-NR. stereo	EMPF. VK-PREIS
<b>NEW!</b> 1 2-pol male, <b>mono</b> . 6,3 mm Klinke	HI-J63M	-	■
<b>NEW!</b> 2 3-pol male, <b>stereo</b> . 6,3 mm Klinke	-	HI-J63S	■

TOP SELLER



### 6,3 mm Klinenstecker mit verdrehgesichertem Pin

Vollmetallgehäuse, schwarz.

Max. Kabel-Ø 7,8 mm. Mit Spannzangen-Zugentlastung.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. mono	BESTELL-NR. stereo	EMPF. VK-PREIS
3 2-pol male, <b>mono</b> . 6,3 mm Klinke <b>Massivpin</b>	HI-J63M03	-	■
4 2-pol male, <b>mono</b> . 6,3 mm Klinke <b>Goldpin</b>	HI-J63M03-G	-	■
5 3-pol male, <b>stereo</b> . 6,3 mm Klinke <b>Massivpin</b>	-	HI-J63S03	■

### Farbcodierringe für HICON-Klinenstecker



#### BESCHREIBUNG

Passend zu:

HI-J63M, HI-J63S, HI-J63M03, HI-J63M03-G, HI-J63S03.

Bei den Versionen in Silbermatt-Finish HI-J63M und HI-J63S können sogar zwei Codierringe verwendet werden.

FARBE	BESTELL-NR.	EMPF. VK-PREIS
■ Rot	HI-JC-RT	■
■ Orange	HI-JC-OR	■
■ Gelb	HI-JC-GE	■
■ Grün	HI-JC-GN	■
■ Blau	HI-JC-BL	■
■ Schwarz	HI-JC-SW	■

HICON ▶ Audio ▶ **KLINKEN-STECKERBINDER****HICON**  
CONNECTORS

An Klinkenstecker werden viele unterschiedlichste Anforderungen gestellt: Während der Gitarrist einen schweren und robusten Verbinder bevorzugt, benötigt der Studiotechner einen kleinen, unauffälligen Stecker, der in den eng bebauten Patchbays nicht all zu viel Platz in Anspruch nimmt.

Besonders beliebt bei Gitarristen ist dabei der schwarze **HICON HI-J63M04** nach amerikanischer Bauart, welcher ohne

Probleme ein dickes Gitarrenkabel oder auch ein Speakerkabel mit großem Durchmesser aufnehmen kann.

Er ist mit einem robusten Massivpin und einer zuverlässigen Klemmzugentlastung ausgestattet. **HICON HI-J63M** und **HI-J63M03** werden aufgrund der niedrigen Übergangswiderstände sehr gerne in Verbindung mit High End Gitarrenkabeln verwendet.

Ein echtes Highlight ist der **TRICONE XXL** Klinkenverbinder **HI-J63TC-SM** für die einfache und schnelle Selbstmontage ohne zu Lötten, ideal für alle Vorort-Montagen.

**Wir gewähren auf alle HICON Klinkenverbinder 5 Jahre Garantie!**

Verschiedene Klinken-Adapter finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der Rubrik „Audio-Adapter“!

**6,3 mm Klinkenstecker, Goldtip**

Vollmetallgehäuse, verchromt.  
Max. Kabel-Ø 7,0 mm. Mit Klemm-Zugentlastung.

**TOP SELLER****BESCHREIBUNG**

- 1** 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke  
**2** 3-pol male, **stereo**. 6,3 mm Klinke

BESTELL-NR. mono	BESTELL-NR. stereo	EMPF. VK-PREIS
<b>HI-J63M02</b>	-	■
-	<b>HI-J63S02</b>	■



Diese Klinkenstecker sind mit einer Klemmzugentlastung ausgestattet, die sich bei Druck gegensätzlich spreizt (siehe Abbildung) und besonders in Verwendung mit einer BNC Crimpzange (für RG58/59) hohen Zugkräften standhält.

**6,3 mm Klinkenstecker, Goldtip**

Metallgehäuse, verchromt.  
Max. Kabel-Ø 7,0 mm.

**BESCHREIBUNG**

- 3** 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke  
**4** 3-pol male, **stereo**. 6,3 mm Klinke  
**5** 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke **abgewinkelt**

BESTELL-NR. mono	BESTELL-NR. stereo	EMPF. VK-PREIS
<b>HI-J63M01</b>	-	■
-	<b>HI-J63S01</b>	■
<b>HI-J63MA01</b>	-	■

**Robuster, kompakter 6,3 mm Klinkenstecker, Massivpin mit Goldtip**

Metallgehäuse, schwarz.  
Max. Kabel-Ø 7,0 mm. Mit Klemm-Zugentlastung.

**BESCHREIBUNG**

- 6** 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke  
**7** 3-pol male, **stereo**. 6,3 mm Klinke  
**8** 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke **90° abgewinkelt**  
**9** 3-pol male, **stereo**. 6,3 mm Klinke **90° abgewinkelt**

BESTELL-NR. mono	BESTELL-NR. stereo	EMPF. VK-PREIS
<b>HI-J63M04</b>	-	■
-	<b>HI-J63S04</b>	■
<b>HI-J63MA04</b>	-	■
-	<b>HI-J63SA04</b>	■