

HICON ▶ Audio ▶ **MINI-KLINKEN-STECKERBINDER****HICON**
CONNECTORS

3,5 mm Klinkenstecker mit echtvergoldetem Pin. 3-pol, **verriegelbar** über Schraubgewinde. Metallgehäuse, schwarz. Max. Kabel-Ø 5,8 mm. Mit Klemm-Zugentlastung.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
1 3-pol male, 3,5 mm Stereo-Klinke	HI-J355-SCREW-M	-	■
2 3-pol female, 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse	-	HI-J355-SCREW-F	■



3,5 mm Klinkenstecker mit echtvergoldetem Pin. Metallgehäuse, schwarz. Mit Klemm-Zugentlastung.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
3 3-pol male, 3,5 mm Stereo-Klinke. Max. Kabel-Ø 8,4 mm.	HI-J35502	-	■
4 4-pol male, 3,5 mm Klinke. Max. Kabel-Ø 8,4 mm.	HI-J35T02	-	■
Mit Zusatzpol für A/V-Anwendungen			
NEW! 5 3-pol male, 3,5 mm Stereo-Klinke. Kompakte Bauform. Max. Kabel-Ø 6,5 mm.	HI-J35503	-	■



Mini-Klinken-Einbaubuchse, Lötversion. 3-pol. Metallgehäuse, verchromt.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
6 3-pol female, 2,5 mm Klinken-Einbaubuchse. Für Control	-	HI-J25SEF	■
7 3-pol female, 3,5 mm Klinken-Einbaubuchse. Für Audio	-	HI-J35SEF	■



Mini-Klinken-Einbaubuchse. 3-pol. **D-Flansch**.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
3-pol female, 2,5 mm Klinken-Einbaubuchse. Lötversion, für Control	-	HI-J25SEFD	■
8 3-pol female, 3,5 mm Klinken-Einbaubuchse. Lötversion, für Audio	-	HI-J35SEFD	■
9 3-pol female, 3,5 mm Klinken-Einbaubuchse. Schraub-/Klemmanschluss 3 x 1,5 mm	-	HI-J35SEFD-S	■