

HICON ▶ A/V, Multimedia ▶ ANTENNENSTECKERBINDER

HICON[®]
CONNECTORS

Die meisten europäischen Fernseh- und Radiogeräte besitzen den klassischen Antennen-Anschluss zum Empfang von VHF- (UKW-) und UHF-Signalen. Auch die hiesigen Kabelnetzbetreiber setzen diesen Standard ein. Hierfür liefert **HICON** eine Serie von guter Standardqualität bis hin zur hochwertigen High-End Version mit **echtvergoldeten** Kontakten und PTFE-Isolation. Diese garantieren niedrigste Übergangswiderstände.



STECKERBINDER



Antennensteckverbinder, echtvergoldet, PTFE-isoliert. Löt-&Schraubversion.
Metallgehäuse, schwarz.
Max. Kabel-Ø 8,0 mm.
Kabelempfehlung: **SC-Astral 600-0960LLX**

NEW!

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
1 2-pol male.	HI-ANCM02	-	■
2 2-pol female.	-	HI-ANCF02	■



Antennensteckverbinder, echtvergoldet, PTFE-isoliert. Lötversion.
Metallgehäuse, verchromt.
Max. Kabel-Ø 7,0 bis 8,2 mm.
Kabelempfehlung: **SC-Astral 600-0960LLX**

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
3 2-pol male.	HI-ANCM01	-	■
4 2-pol female.	-	HI-ANCF01	■



Antennensteckverbinder. Schraub-/Klemm-Universalversion
Vollmetallgehäuse, verchromt.
Max. Kabel-Ø 6,5 mm.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
5 2-pol male.	HI-ANT-M	-	■
6 2-pol female.	-	HI-ANT-F	■

**Einbau-Patchverbinder**

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
7 2-pol female. 1/2"-Gewinde, Außen-Ø 12,7 mm	-	HI-ANFP01 SYS BOXX	■
8 2-pol female. D-Flansch-Format	-	HI-ANFPD SYS BOXX D	■