

tesakrepp[®] 4434 Elefantenhaut

Schablonenmaterial für schwere Sandstrahl- und Schleifarbeiten



Produkteigenschaften

tesakrepp[®] 4434 ist ein Spezialabdeckband mit einem starken, extrem widerstandsfähigen Papierträger. Es zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebkraft auch auf kritischen Untergründen aus.

Das Produkt lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen.

Hauptanwendung

Schützen von angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar)

Technische Daten

Trägermaterial	glatter Papierträger
Dicke	670 µm
Klebmasse	Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl	2,7 N/cm
Reißdehnung	6 %
Reißkraft	180 N/cm
Temperaturbeständigkeit	60 °C

Eigenschaften

Handeinreißbarkeit	o
Plotterfähigkeit	++
Für Sandstrahlarbeiten geeignet	++
Farbhaftung	++
Scharfe Farbkanten	o

Bewertung für tesa relevantes Sortiment: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

tesa Kompetenzbroschüren

tesa Kompetenzbroschüren



**Elektro- &
Elektronikindustrie**
2,7 MB PDF

Download



Automobilindustrie
2,94 MB PDF

Download



**Papier- &
Druckindustrie**
5,11 MB PDF

Download





Master



Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

© tesa SE - Ein Beiersdorf Unternehmen [Impressum](#) [AGB](#) [Datenschutz](#)