

(Intenso)[®]



RAINBOW LINE

: USB STICK



3502450 - 4 GB



3502460 - 8 GB



3502470 - 16 GB



3502480 - 32 GB



3502490 - 64 GB



3502452 - 2x4 GB



3502462 - 2x8 GB



3502472 - 2x16 GB

Kapazität:

4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB
2x4 GB | 2x8 GB | 2x16 GB
(Aktionsprodukte)

Farbe:

blau | grün | schwarz | transparent |
orange

Material:

transparenter Kunststoff

LED Anzeige:

ja

Schnittstelle:

Hi-Speed USB 2.0

Maximale Daten-

Lesen: 28,00 MB/s (187x)

Transferrate:

Schreiben: 6,50 MB/s (43x)

Betriebssysteme:

Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 |
Mac OS 10.6 oder höher | LINUX 2.4x
19 x 65 x 9 mm (H x B x T)

Abmessungen:

6 g

Gewicht:

VPE:

4-8GB: 12 Stk. | 16-64GB: 6 Stk.



Intenso GmbH | Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany
Phone: +49 4441/9991-0 | Internet: www.intenso.de



Hanse Control Preferred Partner
Akkreditiertes deutsches Testinstitut