



## MICRO LINE

USB

### : USB STICK



3500450 - 4 GB



3500460 - 8 GB



3500470 - 16 GB



3500480 - 32 GB



<b>Kapazität:</b>	4 GB   8 GB   16 GB   32 GB
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Material:</b>	Kunststoff
<b>LED Anzeige:</b>	nein
<b>Schnittstelle:</b>	Hi-Speed USB 2.0
<b>Maximale Daten- Transferrate:</b>	Lesen: 16,50 MB/s (110x) Schreiben: 6,50 MB/s (43x)
<b>Gewicht:</b>	2 g
<b>Abmessungen:</b>	20 x 15 x 7 mm
<b>Betriebssysteme:</b>	LINUX 2.4 und höher   Mac OS X 9.0 und höher   Microsoft Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista/7