



| empfohlenes Anzugs-Drehmoment |            |
|-------------------------------|------------|
| Pos. 1                        | 1,5 - 2 Nm |
| Pos. 2                        | 1 Nm       |

|                         |                |  |  |                  |               |       |      |
|-------------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|-------|------|
| <b>icotek GmbH</b>      |                | Bischof-von-Lipp-Straße 1<br>D-73569 Eschach<br>Tel.: 07175 / 62380-0<br>www.icotek.de |  | Ind.             | Änderung      | Datum | Name |
| Zeichnungsvermerke      | Maßstab: 1 : 1 | Benennung: <b>Montageanleitung / Explosionsansicht KEL 24/10</b>                       |  | Zeichnungsnummer | Artikelnummer | Datum | Name |
| Werkstoff:              |                | ICO 111 230  |  | Erstellt         | 14.02.2010    | ds    |      |
| Rohteil:                |                |  |  | Format:          | A3            | BLATT | von  |
| Toleranz: DIN ISO 2768m |                |  |  |                  |               |       |      |
| Ursprung                |                |  |  |                  |               |       |      |