

— PRODUKTDATENBLATT
SE05



SEO5

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grau oder Rot. Zwischen diesen Farben kannst Du wählen, wenn Du Dich für die SEO5 entscheidest. Diese coole, kompakte Stirnlampe bietet maximale Handfreiheit und lässt die Fakten für sich sprechen: 3 AAA-Zellen sorgen für Strom, die Leuchtweite beträgt an die 120 m¹, eine rote Diode warnt vor geringer Batteriepower und die Transportsicherung verhindert ungewolltes Einschalten. Jetzt bist Du dran.

- Sehr gute Lichtleistung – bis zu 120 Meter¹ Leuchtweite mit bis zu 180 Lumen¹ Lichtstrom
- Individuelle Anpassung der Stirnlampe an die jeweilige Einsatzsituation – Smart Light Technology
- Von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte³ Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
- Vielseitig und modern – viel nützliches zukaufbares Zubehör wie z. B. Stirnbänder, Helmhalterung etc.
- Blendfreies rotes Licht – z.B. gut geeignet zum Lesen von Dokumenten

7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

Kopfdurchmesser [mm]	29
Gewicht mit Batterien [g]	105
Gewicht ohne Batterien [g]	71
Fokussierbar	Ja
Lampenkopfmateri al	PC
Gehäusematerial	PC
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Stirnbandmaterial	Elastisches Gewebe
Stirnband Typ	Stirnband
Lampenkopf Bewegungsart	Stepless movement
Lampenkopf Schwenkwinkel [°]	41.5
Stirnband Spezifikationen	Abnehmbar, Elastisch, Waschbar

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Batterie
Batterieanzahl	3
Batterietyp	Alkaline
Batterietechnologie	Micro (AAA) 1.5V
Wiederaufladbar	Nein
Energie Modi	Energy Saving
Energie Statusanzeige	Low Battery Warning
Nutzbare Batterien	AAA NiMH 1.2V

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IPX6
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1.5
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Power, Blink

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	Power LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 8000
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		180		20
Leuchtweite ¹ [m]		120		40
Leuchtdauer ¹ [h]		7		25

SCHALTER

Front Switch

FEATURES

Transportsicherung, Dimmbar, Rotes Leselicht

TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System³, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control System

SEO5

VERPACKUNG & LOGISTIK



Exemplarische Verpackungsabbildung



Exemplarische Verpackungsabbildung

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Test It Blister
Lieferumfang	2 Batteriesätze
Art.-Nr.	6105
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	grau
Preis, UVP (€)	54.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	13.2 x 24 x 6.6
Bruttogewicht [g]	242
GTIN-13	4029113610551

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	46.9 x 25.5 x 16.8
Bruttogewicht [g]	1840
GTIN-13	4029113610513

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	52.7 x 49.1 x 37
Bruttogewicht [kg]	9.12
GTIN-13	4029113610520

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Test It Blister
Lieferumfang	2 Batteriesätze
Art.-Nr.	6106
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	rot
Preis, UVP (€)	54.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	13.2 x 24 x 6.6
Bruttogewicht [g]	242
GTIN-13	4029113610650

UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	46.9 x 25.5 x 16.8
Bruttogewicht [g]	1850
GTIN-13	4029113610612

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	52.7 x 49.1 x 37
Bruttogewicht [kg]	9.16
GTIN-13	4029113610629

SEO5

VERPACKUNG & LOGISTIK



Exemplarische Verpackungsabbildung



Exemplarische Verpackungsabbildung

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Batteriesatz
Art.-Nr.	6005
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	grau
Preis, UVP (€)	54.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	10.1 x 10.3 x 9.4
Bruttogewicht [g]	210
GTIN-13	4029113600507

UMKARTON

Verpackungseinheit	12
Dimensionen B x T x H [cm]	30.2 x 21.4 x 21.5
Bruttogewicht [g]	2755
GTIN-13	4029113600514

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	45.8 x 33.2 x 24.4
Bruttogewicht [kg]	6.52
GTIN-13	4029113600521

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Batteriesatz
Art.-Nr.	6006
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	rot
Preis, UVP (€)	54.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	10.1 x 10.3 x 9.4
Bruttogewicht [g]	210
GTIN-13	4029113600606

UMKARTON

Verpackungseinheit	12
Dimensionen B x T x H [cm]	30.2 x 21.4 x 21.5
Bruttogewicht [g]	2760
GTIN-13	4029113600613

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	45.8 x 33.2 x 24.4
Bruttogewicht [kg]	6.49
GTIN-13	4029113600620

SEO5

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Befestigung / Halterung	0359	Helmet Band Fixing Clip (4x)	6.90 €
Befestigung / Halterung	0368	Helmet Connecting Kit Type B	9.90 €
Befestigung / Halterung	0374	Elastic Reflecting Headband Type A	12.90 €
Befestigung / Halterung	0373	Elastic Headband green	9.90 €
Befestigung / Halterung	0375	Elastic Headband gray	9.90 €
Befestigung / Halterung	0376	Elastic Headband red	9.90 €
Befestigung / Halterung	0377	Elastic Headband blue	9.90 €
Befestigung / Halterung	0390	Rubberized Reflecting Helmetband	15.90 €
Batterie	7784	Li-Ion rechargeable Battery pack 880 mAh	19.90 €
Befestigung / Halterung	0365	Bike Mounting Bracket Type A	5.90 €
Befestigung / Halterung	500935	Reflective Chest Belt Type A	14.90 €
Batterie	500981	4x AAA Alkaline Ionic	3.49 €

SEO5

PRODUKTSERIE

Die Stirnlampen der Ledlenser SEO-Serie.
So individuell wie die, die sie tragen.

Frische Farben, cooles Design und ausgezeichnete Leuchtkraft – das sind die Stirnlampen der Ledlenser SEO-Serie. Hinzu kommen einfache Bedienung, geringes Gewicht und innovative Funktionen wie z.B. die Abblendautomatik der Ledlenser SEO7R. Jeder findet hier die Farben und Features, die ihm gefallen. Und zu guter Letzt auch den passenden Preis.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15 % abweichen können. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger/n LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Wird kein Energiemodus ausdrücklich benannt, so ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung in der jeweils genannten Einstellung.

3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“ Serie, die Ledlenser K1 und Ledlenser K2 sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty