



Kabeldurchmesser:

4 x max. Ø 6,5mm

3 x max. Ø 9,5mm

3 x max. Ø 12,2mm

icotek GmbH

Bischof-von-Lipp-Straße 1
D-73569 Eschach
Tel.: 07175 / 92380-0
www.icotek.de

Ind:	Änderung	Datum	Name
------	----------	-------	------

Zeichnungsvermerke		Benennung		Datum		Name	
Maßstab:	1 : 1	DOKU-DT 3		Erstellt		Datum	
Werkstoff:	Elastomer			09.03.10		ds	
Rohteil:		Zeichnungsnummer		Artikelnummer			
Toleranz:	DIN ISO 2768m	.		41520			
Ursprung	.	Format: A4		BLATT		von .	