

Tischkalender mit Funkuhr

Funktionen:

- ▶ Automatischer Uhrzeit-Abgleich über Empfang des DCF Funksignals
- ▶ Tischkalender mit Wochenanzeige
- ▶ D/M oder M/D Datumsanzeigeformat wählbar
- ▶ Zeitzoneneinstellung +/-12h
- ▶ 12/24h Zeitanzeigeformat wählbar
- ▶ °C/°F Temperaturanzeigeformat wählbar
- ▶ Innentemperaturmessbereich: 0°C ~ +50°C (32°F~122°F)
- ▶ Innenluftfeuchtemessbereich: 20% ~ 95%RH
- ▶ Zwei Alarme
- ▶ Schlummerfunktion im 5-Minuten-Intervall
- ▶ Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Batterieversorgung: 2 x AA Mignon Batterien (nicht inklusive)

Einschalten/ Neustart:

- ▶ Nach dem Einschalten des Geräts oder einem Neustart erscheint die vollständige Displayanzeige und ein kurzer Piepton ertönt. Das Gerät sucht nun bis zu 7 Minuten lang nach einem Funksignal.

Empfang des Funksignals:

- ▶ Nach dem Einschalten des Geräts oder einem Neustart sucht und empfängt das Gerät automatisch bis zu 7 Minuten ein Funksignal. Das "📶" Symbol blinkt auf.
- ▶ Täglich morgens um 1:00/ 2:00/ 3:00 Uhr wird der Funkempfang wieder automatisch gestartet und bei erfolgreichem Empfang die Uhrzeit abgeglichen. Schlägt der Empfang fehl, verschwindet das Funkturm-Symbol vom Display, das Gerät sucht automatisch zur nächsten Zeit wieder nach einem Funksignal.
- ▶ Halten Sie die "WAVE" Taste gedrückt, um den Funkempfang manuell zu starten oder abubrechen.
- ▶ Während des Funkempfangs sind funktionieren ausschließlich die "WAVE" und die "SNOOZE/LIGHT" Taste.

Hinweis:

- ▶ Blinkt das "📶" Symbol auf, ist das Signal stark. Erscheint das Symbol nicht, ist das Signal schwach.
- ▶ Ein fixes "📶" Symbol deutet auf erfolgreichen Funkempfang hin. Erscheint das Symbol nicht, ist der Funkempfang fehlgeschlagen.
- ▶ Zeitzoneneinstellung: Die Zeitzone beschreibt den Unterschied zwischen der aktuellen Ortszeit und der deutschen Zeit. Geht die aktuelle Ortszeit gegenüber der deutschen Zeit eine Stunde vor, stellen Sie +1HR ein; geht sie eine Stunde nach, stellen Sie -1HR ein.
- ▶ Sommerzeit: Empfängt das Gerät erfolgreich die Sommerzeit (DST), erscheint das DST Ikon auf dem Display. Ansonsten verschwindet dieses von der Anzeige.
- ▶ Platzieren Sie das Gerät im Abstand von 2,5 Metern zu möglichen Störquellen wie Fernseher oder Computer.

WT2500 Bedienungsanleitung

- ▶ Der Funkempfang ist in Räumen mit Betonwänden (z.B. in Kellern) und in Büroräumen schwächer. In diesen Fällen stellen Sie das Gerät näher ans Fenster.

Uhrzeitmodus:

- ▶ Drücken Sie im Uhrzeitmodus die **"MODE"** Taste, um zwischen den Displayanzeigen Uhrzeit/ Wochenanzeige/ Alarm1/ Alarm2 zu wechseln.

Uhrzeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie im Uhrzeitmodus die **"MODE"** Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt, um nacheinander folgende Einstellungen vorzunehmen: Jahr → D/M (Tag/Monat) oder M/D (Monat/Tag) → Monat → Tag → Zeitzone → 12/24HR → Stunden → Minuten → °C/°F.
Blinken jeweils die entsprechenden Symbole, drücken Sie die **"+"** oder **"-"** Taste, um die Werte einzustellen. Zum schnelleren Durchschalten der Werte halten Sie die **"+"** oder **"-"** Taste gedrückt.
- ▶ Drücken Sie jeweils die **"MODE"** Taste, um die aktuelle Einstellung zu speichern und zur nächsten zu wechseln. Das Gerät kehrt nach Beenden der Einstellungen in den Uhrzeitmodus zurück.

Hinweis:

- ▶ Die Sekunden werden auf "0" zurückgesetzt, wenn sich während der Einstellung die Minutenzahl verändert.

Alarめinstellung:

- ▶ Drücken Sie während der Anzeige von Alarm1 oder Alarm2 die **"+"** oder **"-"** Taste, um den jeweiligen Alarm ein- oder auszuschalten. Die entsprechenden Symbole für Alarm1/ Alarm2 werden angezeigt.
- ▶ Halten Sie während der Alarmzeitanzeige von Alarm1 oder Alarm2 die **"MODE"** Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt, um die Stunden und Minuten der Alarmzeit einzustellen.
Blinken jeweils die entsprechenden Symbole, drücken Sie die **"+"** oder **"-"** Taste, um die Werte einzustellen. Zum schnelleren Durchschalten der Werte halten Sie die **"+"** oder **"-"** Taste gedrückt.
- ▶ Der Alarm ertönt mit steigender Lautstärke für 2 Minuten.
- ▶ Drücken Sie während des Alarms die **"SNOOZE/LIGHT"** Taste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.
Das Symbol **"ZZ"** blinkt auf, der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten. Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um den Alarm sofort auszuschalten.

Kalenderansicht:

- ▶ Drücken Sie im Uhrzeitmodus die **"+"** oder **"-"** Taste, um die kommenden oder zurückliegenden Monate einzusehen.
Die jeweiligen Symbole für "Jahr/ Monat/ Tag" blinken auf. Zum schnelleren Durchschalten der Anzeige halten Sie die **"+"** oder **"-"** Taste gedrückt.
- ▶ Das Gerät kehrt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück, wenn innerhalb von 1 Minute keine weitere Taste gedrückt wird.
Drücken Sie die **"MODE"** Taste, um die Vorschau zu beenden und selbstständig zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Wochenansicht:

WT2500 Bedienungsanleitung

- ▶ Drücken Sie im Uhrzeitmodus die **"MODE"** Taste, um die Wochenvorschau einzusehen.
Das entsprechende Wochenzahl-Symbol blinkt auf. Drücken Sie die **"+"** oder **"-"** Taste, um die kommenden oder zurückliegenden Wochen einzusehen. Zum schnelleren Durchschalten der Anzeige halten Sie die **"+"** oder **"-"** Taste gedrückt.
- ▶ Das Gerät kehrt automatisch in den Uhrzeitmodus zurück, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine weitere Taste gedrückt wird.
Drücken Sie die **"MODE"** Taste, um die Vorschau zu beenden und selbstständig zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Hinweis:

- ▶ Gemäß der ISO 8601:2000, ist Montag der erste Wochentag und Sonntag der letzte.
Die Woche, die den 4. Januar mit einschließt, gilt als erste Kalenderwoche im Jahr.
- ▶ Das aktuelle Datum kann nur im Uhrzeit-Einstellungsmodus geändert werden.

Innentemperatur:

- ▶ Innentemperaturmessbereich: 0 ~ +50°C (32~122°F), **"LL.L"** wird angezeigt bei unter 0°C, **"HH.H"** wird angezeigt bei über +50°C, Auflösung 0.1°C/°F, Genauigkeit +/-1°C im Bereich von 0 ~ +40°C (+/-1.8°F bei 32~122°F).

Innenluftfeuchte:

- ▶ Innenluftfeuchtemessbereich: 20% ~ 95%RH, Auflösung 1%, Genauigkeit +/-5% im Bereich von 40% ~ 80%

Hintergrundbeleuchtung:

- ▶ Drücken Sie die **"SNOOZE /LIGHT"** Taste, um für 5 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.