

TESTBOY TV 445

Installationstester DIN VDE 0100-600

Der Installationstester Testboy TV 445 ermöglicht Prüfungen gemäß DIN VDE 0100-600. Er lässt sich besonders einfach bedienen – nicht zuletzt dank des großen LCDs und der spezifischen Hilfebildschirme, die exakt beschreiben, wie eine Messung durchzuführen ist. Bereits hinterlegte Sicherungs- und RCD-(FI)-Kennlinien bewerten das Ergebnis mit einer Gut-/Schlecht-Aussage.

Ihre Vorteile:

- | Prüfung gemäß DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV
- | spezifische Hilfebildschirme
- | großes LCD
- | Gut-/Schlecht-Aussage

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

TESTBOY TV 445

Anzeige	128 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung und integrierter Gut-/Schlecht-Displayanzeige
Überspannungskategorie	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Prüfspannung	50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Auslösezeit	0–2500 ms
Spannungsmessung	0–550 V AC
Erdwiderstandsmessung	0–9999 Ohm
Isolationswiderstand	0–999 MOhm
Berührungsspannung RCD-Uc	0–100 V
Auslösestrom	10 mA, 15 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA
Betriebstemperatur	0–40 °C
FI/RCD-Prüfung	Typ A, AC
Prüfnormen	DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV
Gehäuse	robuster Kunststoff mit integriertem Haftmagnet
Lieferumfang	inkl. Universal-Prüfkabel 3 x 1,5 m, Prüfkabel für Schuko-Steckdosen, 3 Prüfspitzen (blau, schwarz, grün), 3 Krokodilklemmen (blau, schwarz, grün), Netzteiladapter und Akkus, Trageriemen, Kurzanleitung, Bereitschaftstasche und Produktprüfdaten

