

Kennzeichnungsschilder zum Ausschneiden

11 Ω	13 Ω	16 Ω	20 Ω	24 Ω
<small>braun braun schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1584728	<small>braun orange schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1584729	<small>braun blau schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1584731	<small>rot schwarz schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1584337	<small>rot gelb schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1584733
30 Ω	36 Ω	43 Ω	51 Ω	62 Ω
<small>orange schwarz schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1584338	<small>orange blau schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1584735	<small>gelb orange schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1584339	<small>grün braun schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1583897	<small>blau rot schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1584739
75 Ω	91 Ω	110 Ω	130 Ω	160 Ω
<small>violett grün schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1584340	<small>weiß braun schwarz gold braun</small> Best.-Nr. 1584742	<small>braun braun schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1584342	<small>braun orange schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1584744	<small>braun blau schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1584989
200 Ω	240 Ω	300 Ω	360 Ω	430 Ω
<small>rot schwarz schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1584745	<small>rot gelb schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1583601	<small>orange schwarz schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1583899	<small>orange blau schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1585012	<small>gelb orange schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1584750
510 Ω	620 Ω	750 Ω	910 Ω	1,1 kΩ
<small>grün braun schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1584751	<small>blau rot schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1584752	<small>violett grün schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1584753	<small>weiß braun schwarz schwarz braun</small> Best.-Nr. 1584755	<small>braun braun schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1584756
1,3 kΩ	1,6 kΩ	2,0 kΩ	2,4 kΩ	3,0 kΩ
<small>braun orange schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1583901	<small>braun blau schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1584757	<small>rot schwarz schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1584759	<small>rot gelb schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1584350	<small>orange schwarz schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1584761
3,6 kΩ	4,3 kΩ	5,1 kΩ	6,2 kΩ	7,5 kΩ
<small>orange blau schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1583603	<small>gelb orange schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1584352	<small>grün braun schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1584763	<small>blau rot schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1584353	<small>violett grün schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1584766
9,1 kΩ	11 kΩ	13 kΩ	16 kΩ	20 kΩ
<small>weiß braun schwarz braun braun</small> Best.-Nr. 1584355	<small>braun braun schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1583604	<small>braun orange schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1584356	<small>braun blau schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1583905	<small>rot schwarz schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1584357
24 kΩ	30 kΩ	36 kΩ	43 kΩ	51 kΩ
<small>rot gelb schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1584769	<small>orange schwarz schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1583907	<small>orange blau schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1584358	<small>gelb orange schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1584772	<small>grün braun schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1584773
62 kΩ	75 kΩ	91 kΩ	110 kΩ	130 kΩ
<small>blau rot schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1584774	<small>violett grün schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1584775	<small>weiß braun schwarz rot braun</small> Best.-Nr. 1583910	<small>braun braun schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1584362	<small>braun orange schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1583911
160 kΩ	200 kΩ	240 kΩ	300 kΩ	360 kΩ
<small>braun blau schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1583912	<small>rot schwarz schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1584363	<small>rot gelb schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1584779	<small>orange schwarz schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1583606	<small>orange blau schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1584780
430 kΩ	510 kΩ	620 kΩ	750 kΩ	910 kΩ
<small>gelb orange schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1584781	<small>grün braun schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1583608	<small>blau rot schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1583915	<small>violett grün schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1584366	<small>weiß braun schwarz orange braun</small> Best.-Nr. 1583610