

11 Ω braun braun schwarz gold braun Best.-Nr. 40 86 46	13 Ω braun orange schwarz gold braun Best.-Nr. 40 86 70	16 Ω braun blau schwarz gold braun Best.-Nr. 40 87 00	20 Ω rot schwarz schwarz gold braun Best.-Nr. 40 87 35	24 Ω rot gelb schwarz gold braun Best.-Nr. 40 87 60
30 Ω orange schwarz schwarz gold braun Best.-Nr. 40 87 94	36 Ω orange blau schwarz gold braun Best.-Nr. 40 88 24	43 Ω gelb orange schwarz gold braun Best.-Nr. 40 88 59	51 Ω grün braun schwarz gold braun Best.-Nr. 40 88 83	62 Ω blau rot schwarz gold braun Best.-Nr. 40 89 13
75 Ω violett grün schwarz gold braun Best.-Nr. 40 89 48	91 Ω weiß braun schwarz gold braun Best.-Nr. 40 89 72	110 Ω braun braun schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 90 06	130 Ω braun orange schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 90 30	160 Ω braun blau schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 90 65
200 Ω rot schwarz schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 90 90	240 Ω rot gelb schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 91 20	300 Ω orange schwarz schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 91 54	360 Ω orange blau schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 91 89	430 Ω gelb orange schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 92 19
510 Ω grün braun schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 92 43	620 Ω blau rot schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 92 78	750 Ω violett grün schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 93 08	910 Ω weiß braun schwarz schwarz braun Best.-Nr. 40 93 32	1,1 KΩ braun braun schwarz braun braun Best.-Nr. 40 93 67
1,3 KΩ braun orange schwarz braun braun Best.-Nr. 40 93 91	1,6 KΩ braun blau schwarz braun braun Best.-Nr. 40 94 21	2,0 KΩ rot schwarz schwarz braun braun Best.-Nr. 40 94 56	2,4 KΩ rot gelb schwarz braun braun Best.-Nr. 40 94 80	3,0 KΩ orange schwarz schwarz braun braun Best.-Nr. 40 86 20
3,6 KΩ orange blau schwarz braun braun Best.-Nr. 40 86 54	4,3 KΩ gelb orange schwarz braun braun Best.-Nr. 40 86 89	5,1 KΩ grün braun schwarz braun braun Best.-Nr. 40 87 19	6,2 KΩ blau rot schwarz braun braun Best.-Nr. 40 87 43	7,5 KΩ violett grün schwarz braun braun Best.-Nr. 40 87 78
9,1 KΩ weiß braun schwarz braun braun Best.-Nr. 40 88 08	11 KΩ braun braun schwarz rot braun Best.-Nr. 40 88 32	13 KΩ braun orange schwarz rot braun Best.-Nr. 40 88 67	16 KΩ braun blau schwarz rot braun Best.-Nr. 40 88 91	20 KΩ rot schwarz schwarz rot braun Best.-Nr. 40 89 21
24 KΩ rot gelb schwarz rot braun Best.-Nr. 40 89 56	30 KΩ orange schwarz schwarz rot braun Best.-Nr. 40 89 80	36 KΩ orange blau schwarz rot braun Best.-Nr. 40 90 01	43 KΩ gelb orange schwarz rot braun Best.-Nr. 40 90 49	51 KΩ grün braun schwarz rot braun Best.-Nr. 40 90 73
62 KΩ blau rot schwarz rot braun Best.-Nr. 40 91 03	75 KΩ violett grün schwarz rot braun Best.-Nr. 40 91 38	91 KΩ weiß braun schwarz rot braun Best.-Nr. 40 91 62	110 KΩ braun braun schwarz orange braun Best.-Nr. 40 91 97	130 KΩ braun orange schwarz orange braun Best.-Nr. 40 92 27
160 KΩ braun blau schwarz orange braun Best.-Nr. 40 92 51	200 KΩ rot schwarz schwarz orange braun Best.-Nr. 40 92 86	240 KΩ rot gelb schwarz orange braun Best.-Nr. 40 93 16	300 KΩ orange schwarz schwarz orange braun Best.-Nr. 40 93 40	360 KΩ orange blau schwarz orange braun Best.-Nr. 40 93 75
430 KΩ gelb orange schwarz orange braun Best.-Nr. 40 94 05	510 KΩ grün braun schwarz orange braun Best.-Nr. 40 94 30	620 KΩ blau rot schwarz orange braun Best.-Nr. 40 94 64	750 KΩ violett grün schwarz orange braun Best.-Nr. 40 94 99	910 KΩ weiß braun schwarz orange braun Best.-Nr. 40 86 38

Hinweis:

bitte bei Nachbestellung beachten:

1 Packung = 100 Stück!

Nur in Packung á 100 Stück pro Wert lieferbar!

Farbe							
	Farbe	1.Ring	2.Ring	3.Ring	Multiplikator	Toleranz +/-	Temperatur-Koeffizient
	keine					20% M	
silber	silber				0,01	10% K	
gold	gold				0,1	5% J	
schwarz	schwarz	0	0	0	1		200 ppm/K
braun	braun	1	1	1	10	1% F	100 ppm/K
rot	rot	2	2	2	100	2% G	50 ppm/K
orange	orange	3	3	3	1K		15 ppm/K
gelb	gelb	4	4	4	10K		25 ppm/K
grün	grün	5	5	5	100K	0,50% D	
blau	blau	6	6	6	1M	0,25% C	10 ppm/K
violett	violett	7	7	7	10M	0,10% B	5 ppm/K
grau	grau	8	8	8	100M	0,05% A	
weiß	weiß	9	9	9	1G		