



APC Ersatzbatterie Nr. 55

RBC55

t Technische Spezifikationen

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen	1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
Akkumontage	--
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)	3-5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Battery Volt Amp Stunde Kapazität	816

Abmessungen

Maximale Höhe	173mm , 17.3cm
Maximale Breite	142mm , 14.2cm
Maximale Tiefe	183mm , 18.3cm
Nettogewicht	24.27kg
Versandgewicht	26.68kg
Höhe für Versand	277mm , 27.7cm
Breite für Versand	295mm , 29.5cm
Tiefe für Versand	538mm , 53.8cm
Farbe	Black
Anzahl Palletten	18.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-3000Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Storage Elevation	0-15000Meter

Conformance

Standardgarantie	1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Ro	Konform	ANMELDEN/PARTNER WERDEN
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)	